

**Garant****Filiere HSS, MF: 34X1****Date comandă**

Numărul de comandă	141050 34X1
GTIN	4062406222468
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

**Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1 mm

Ø exterior: 65 mm

Înălțime: 18 mm

**Descriere tehnică**

Înălțime	18 mm
Ø exterior	65 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Pasul filetului	1 mm
Dimensiunea filetului	M34×1

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		