

Garant**Filiere HSS-E, MF: 7X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	141055 7X0,75
GTIN	4062406223441
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat, unghi de așchiere cca. 15°. Pentru oțeluri foarte rezistente și inoxidabile.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,75 mm

Ø exterior: 25 mm

Înălțime: 9 mm

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,75 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Înălțime	9 mm
Ø exterior	25 mm
Dimensiunea filetului	M7x0,75

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		