

**Garant****Filiere HSS, MF: 45X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	141050 45X1,5
GTIN	4062406222666
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

**Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,5 mm

Ø exterior: 90 mm

Înălțime: 22 mm

**Descriere tehnică**

Ø exterior	90 mm
Pasul filetului	1,5 mm
Înălțime	22 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	M45×1,5

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		