

**Garant****Filiere, UNF: 1.1/4-12****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 142620 1.1/4-12 |
| GTIN               | 4062406224264   |
| Clasa articolului  | 11K             |

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

**Aplicație:**

**Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.**

Clasa de toleranță: 2A

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 31,75 mm

Ø exterior: 65 mm

Înălțime: 18 mm

**Descriere tehnică**

|            |          |
|------------|----------|
| Înălțime   | 18 mm    |
| Ø exterior | 65 mm    |
| Pasi/inch  | 12       |
| Ø Filet    | 31,75 mm |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dimensiunea filetelui | 1.1/4-12 UNF |
| Direcție de tăiere    | pe dreapta   |
| Tip de filet          | UNF          |
| Unghi al flancurilor  | 60 grad      |
| Materialul sculei     | HSS          |
| Standard              | EN 22568     |
| Clasa de toleranță    | 2A           |
| Tip produs            | Filiere      |

### Date utilizator

|                              | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Ulei                         | recomandat                  |                |         |
| Uscat                        | indicat în anumite condiții |                |         |