

Garant
Filiere, G: G5/8


Date comandă

Numărul de comandă	142060 G5/8
GTIN	4062406224097
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:
Filieră hexagonală fără con de conducere; pentru refiletare.
Aplicație:
Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 22,91 mm

Deschiderea cheii: 50 mm

Înălțime: 16 mm

Descriere tehnică

Înălțime	16 mm
Ø Filet	22,91 mm
Deschiderea cheii	50 mm
Pasi/inch	14
Dimensiunea filetului	G5/8

Clasa de toleranță	A
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 382
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		