

**Garant****Filiere, UNF: 1.1/8-12****Date comandă**

Numărul de comandă	142620 1.1/8-12
GTIN	4062406224271
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

**Aplicație:**

**Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.**

Clasa de toleranță: 2A

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 28,56 mm

Ø exterior: 65 mm

Înălțime: 18 mm

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	12
Ø exterior	65 mm
Ø Filet	28,56 mm
Înălțime	18 mm

Dimensiunea filetului	1.1/8-12 UNF
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	UNF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Clasa de toleranță	2A
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		