

Garant**Filiere, M: M4,5**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 140400 M4,5 |
| GTIN | 4062406221737 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil. **≥ M3 cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. **Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat;** unghi de așchiere cca. 15°.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,75 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 7 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-----------|
| Înălțime | 7 mm |
| Pasul filetului | 0,75 mm |
| Clasa de toleranță | DIN 13 6g |
| Ø exterior | 20 mm |
| Dimensiunea filetului | M4,5 |

| | |
|----------------------|------------|
| Tip de filet | M |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Materialul sculei | HSS E |
| Standard | EN 22568 |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |