

Garant**Filiere, G: G7/8****Date comandă**

Numărul de comandă	142060 G7/8
GTIN	4062406224103
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:****Filieră** hexagonală **fără** con de conducere; pentru refiletare.**Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 30,2 mm

Deschiderea cheii: 60 mm

Înălțime: 18 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	60 mm
Ø Filet	30,2 mm
Înălțime	18 mm
Pasi/inch	14
Dimensiunea filetului	G7/8

Clasa de toleranță	A
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 382
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		