

Garant**Filiere Hexagon, M: M52****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 140920 M52 |
| GTIN | 4062406221980 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere**Execuție:**

Hexagon exterior pentru dimensiuni normate ale cheii. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Notă:

Pentru recondiționarea ulterioară a filetelor deteriorate sau pentru filetarea în pozițiile greu accesibile.

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetelui: 5 mm

Deschiderea cheii: 85 mm

Înălțime: 36 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|------------|
| Înălțime | 36 mm |
| Pasul filetelui | 5 mm |
| Deschiderea cheii | 85 mm |
| Dimensiunea filetelui | M52 |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |

| | |
|----------------------|-----------|
| Tip de filet | M |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | DIN 382 |
| Clasa de toleranță | DIN 13 6g |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1100 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| INOX < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| CuZn | indicat în anumite condiții | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |