

**Garant****Filiere, UNC: 1.1/2-6****Date comandă**

Numărul de comandă	142520 1.1/2-6
GTIN	4062406224172
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

**Aplicație:**

**Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.**

Clasa de toleranță: 2A

Pasi/inch: 6

Ø Filet: 38,1 mm

Ø exterior: 75 mm

Înălțime: 30 mm

**Descriere tehnică**

Ø Filet	38,1 mm
Pasi/inch	6
Înălțime	30 mm
Ø exterior	75 mm

Dimensiunea filetelui	1.1/2-6 UNC
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	UNC
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Clasa de toleranță	2A
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		