

Filiere 6e, M: M2,5**Date comandă**

Numărul de comandă	140350 M2,5
GTIN	4062406221676
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil; $\geq M3$ cu con de atac pe ambele părți pentru a facilita filetarea și ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Câmp de toleranță 6e = **cu subdimensionare cca. 0,03 – 0,04 mm.** Pentru clasa de toleranță „medie”, dacă șuruburile sunt prevăzute cu un **strat de protecție galvanizat.**

Descriere tehnică

Înălțime	5 mm
Pasul filetului	0,45 mm
Ø exterior	16 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6e
Dimensiunea filetului	M2,5
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		