

Garant**Filiere HSS, MF: 25X2****Date comandă**

Numărul de comandă	141050 25X2
GTIN	4062406222338
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 2 mm

Ø exterior: 55 mm

Înălțime: 16 mm

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Pasul filetului	2 mm
Înălțime	16 mm
Ø exterior	55 mm
Dimensiunea filetului	M25x2

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		