

Filiere 6e, M: M3,5**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 140350 M3,5 |
| GTIN | 4062406221683 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere**Execuție:**

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil; \geq M3 cu con de atac pe ambele părți pentru a facilita filetarea și ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Câmp de toleranță 6e = **cu subdimensionare cca. 0,03 – 0,04 mm.** Pentru clasa de toleranță „medie”, dacă șuruburile sunt prevăzute cu un **strat de protecție galvanizat.**

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-----------|
| Înălțime | 5 mm |
| Ø exterior | 20 mm |
| Clasa de toleranță | DIN 13 6e |
| Pasul filetului | 0,6 mm |
| Dimensiunea filetului | M3,5 |
| Tip de filet | M |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Materialul sculei | HSS |

| | |
|--------------------|------------|
| Standard | EN 22568 |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |