

Garant**Filiere HSS-E, MF: 38X1,5****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 141055 38X1,5 |
| GTIN | 4062406223731 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat, unghi de așchiere cca. 15°. **Pentru oțeluri foarte rezistente și inoxidabile.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,5 mm

Ø exterior: 75 mm

Înălțime: 20 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pasul filetului | 1,5 mm |
| Clasa de toleranță | DIN 13 6g |
| Înălțime | 20 mm |
| Ø exterior | 75 mm |
| Dimensiunea filetului | M38×1,5 |

| | |
|----------------------|------------|
| Tip de filet | MF |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Materialul sculei | HSS E |
| Standard | EN 22568 |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |