

**Filiere 6e, M: M7****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 140350 M7     |
| GTIN               | 4062406221690 |
| Clasa articolului  | 11K           |

**Descriere****Execuție:**

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;  $\geq M3$  cu con de atac pe ambele părți pentru a facilita filetarea și ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Câmp de toleranță 6e = **cu subdimensionare cca. 0,03 – 0,04 mm.** Pentru clasa de toleranță „medie”, dacă șuruburile sunt prevăzute cu un **strat de protecție galvanizat.**

**Descriere tehnică**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ø exterior            | 25 mm     |
| Pasul filetului       | 1 mm      |
| Clasa de toleranță    | DIN 13 6e |
| Înălțime              | 9 mm      |
| Dimensiunea filetului | M7        |
| Tip de filet          | M         |
| Unghi al flancurilor  | 60 grad   |
| Materialul sculei     | HSS       |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Standard           | EN 22568   |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tip produs         | Filiere    |

**Date utilizator**

|                              | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Ulei                         | recomandat                  |                |         |
| Uscat                        | indicat în anumite condiții |                |         |