

Garant
Filiere HSS-E, MF: 32X1,5

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 141055 32X1,5 |
|--------------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4062406221294 |
|------|---------------|

| | |
|-------------------|-----|
| Clasa articolului | 11K |
|-------------------|-----|

Descriere
Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat, unghi de așchiere cca. 15°. **Pentru oțeluri foarte rezistente și inoxidabile.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,5 mm

Ø exterior: 65 mm

Înălțime: 18 mm

Descriere tehnică

| | |
|----------|-------|
| Înălțime | 18 mm |
|----------|-------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Clasa de toleranță | DIN 13 6g |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------------|--------|
| Pasul filetului | 1,5 mm |
|-----------------|--------|

| | |
|------------|-------|
| Ø exterior | 65 mm |
|------------|-------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Dimensiunea filetului | M32×1,5 |
|-----------------------|---------|

| | |
|----------------------|------------|
| Tip de filet | MF |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Materialul sculei | HSS E |
| Standard | EN 22568 |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |