

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit pe dreapta, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/08HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320005 40/08HP
GTIN	2050002039568
Clasa articolului	36D

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	40 mm
Mărimea plăcuței	08HP
Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min	50 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Piese de schimb	P04
Distanță între vârfulurile axelor f	27 mm
Lungimea totală	75 mm
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	pe dreapta

Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip coadă	Con de prindere
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07

Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01

320612 P01