

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit pe stânga, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/16HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320351 50/16HP
GTIN	2050002039988
Clasa articolului	36D

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Distanță între vârfurile axelor f	35 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min	63 mm
Ø cozii	50 mm
Mărimea plăcuței	16
Piese de schimb	S07
Lungimea totală	90 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe stânga

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02

