

SWISS TOOLS

## Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/15HPmm



### Date comandă

Numărul de comandă	320335 50/15HP
GTIN	2050002039902
Clasa articolului	36D

### Descriere

#### Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Distanță între vârfurile axelor f	35 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min	63 mm
Ø cozii	50 mm
Piese de schimb	P05
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Mărimea plăcuței	15
Lungimea totală	90 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04

