

SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/11HPmm



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 320330 50/11HP |
| GTIN | 2050002039865 |
| Clasa articolului | 36D |

Descriere

Notă:

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Mărimea plăcuței | 11 |
| Lungime activă dimensiune A | 60 mm |
| Distanță între vârfurile axelor f | 35 mm |
| Ø cozii | 50 mm |
| Piese de schimb | S05 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. |
| Ø minim al găurii prelabile D ₁ min | 63 mm |
| Lungimea totală | 90 mm |
| Suport | PSC |
| Tip de utilizare | pe dreapta |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Normă pentru suport | ISO 26623-1 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Știft tubular nr. 7 Tip P05 | 320618 P05 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P04 | 320610 P04 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P02 | 320610 P02 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P01 | 320610 P01 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip D07 | 320611 D07 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P06 | 320618 P06 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P05 | 320611 P05 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P02 | 320611 P02 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P06 | 320611 P06 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02 | 320612 P02 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P01 | 320618 P01 |
| Gheară de strângere nr. 6 Tip D07 | 320614 D07 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P02 | 320618 P02 |
| Inel pentru duză nr. 5 Tip D07 | 320613 D07 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P06 | 320610 P06 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06 | 320612 P06 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05 | 320612 P05 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04 | 320612 P04 |
| Poziție intermediară nr. 1 Tip P05 | 320610 P05 |
| Șurub de strângere nr. 3 Tip P01 | 320611 P01 |
| Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01 | 320612 P01 |
| Știft tubular nr. 7 Tip P04 | 320618 P04 |
| Duză de răcire ultrasensibilă (HP) Tip 63 | 320001 63 |

