

SWISS TOOLS

Cap de strunjit pe dreapta, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/12HPmm**Date comandă**

Numărul de comandă	320315 50/12HP
GTIN	2050002039827
Clasa articolului	36D

Descriere**Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Distanță între vârfurile axelor f	35 mm
Piese de schimb	P01
Ø minim al găurii prelabile D ₁ min	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Ø cozii	50 mm
Mărimea plăcuței	12
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Lungimea totală	90 mm
Suport	PSC
Tip de utilizare	pe dreapta

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Inel pentru duză nr. 5 Tip D07	320613 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P06	320618 P06
Duză de răcire ultraperformantă (HP) Tip 63	320001 63
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P02	320612 P02
Știft tubular nr. 7 Tip P05	320618 P05
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P04	320610 P04
Șurub de strângere nr. 3 Tip P05	320611 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip P06	320611 P06
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip D07	320611 D07
Știft tubular nr. 7 Tip P02	320618 P02
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P04	320612 P04
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P06	320612 P06
Poziție intermediară nr. 1 Tip P06	320610 P06
Poziție intermediară nr. 1 Tip P05	320610 P05
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P05	320612 P05
Șurub de strângere nr. 3 Tip P02	320611 P02
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Gheară de strângere nr. 6 Tip D07	320614 D07
Poziție intermediară nr. 1 Tip P02	320610 P02
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Știft tubular nr. 7 Tip P04	320618 P04

