

HOLEX**Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră, Carbură, Tip: G0820****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 540740 G0820 |
| GTIN | 4045197804068 |
| Clasa articolului | 52D |

Descriere**Execuție:**

Geometria inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere**, concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Datorită formării excelente a așchiilor (fără așchii ascuțite) se atinge o calitate înaltă a suprafeței. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Optimizate pentru prelucrarea **oțelului și a oțelului turnat**.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|------------|
| Ø cozii | 6 mm |
| Simbol pentru dantură | Z oțel |
| Forma | G0820 |
| Descrierea formei | Arc ogival |
| Grad de finețe a danturii | grosier |
| Lungimea totală | 64 mm |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Ø cap | 8 mm |
| Lungimea capului | 19 mm |
| Serie | Dantură Z din oțel |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Freze șlefuire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |