

Garant**Dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime cu menghină, Lățimea bacului de menghină: 120mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967565 120
GTIN	4045197806659
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:**

Construcție cu piesă forjată / din oțel stabilă și foarte rezistentă. Silențiozitate ridicată și ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Fixare extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Fixare rapidă în orice poziție dorită cu ajutorul pârgheii de strângere de siguranță.

Funcția de siguranță: Menghina poate fi rabatată doar în jos în poziția corectă (când bolțul de fixare este blocat în fanta țevii de ridicare).

Avantaj:

- **Menghina poate fi rotită în combinație cu dispozitivul de reglare pe înălțime la 360°, fără un disc rotativ suplimentar.**
- **Suprafață liberă de lucru datorită rabatării sub blatul de lucru.**
- **Datorită montării într-o carcasă cu ușă cu încuietoare, dispozitivul de rabatare și reglare pe înălțime poate fi protejat împotriva hoților (carcasă la cerere).**

Aplicație:

Pentru adaptarea menghinei cu precizie în centimetri la înălțimea de lucru ideală din punct de vedere ergonomic.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare sub blatul de lucru. Menghină Cod 967100 Ref. 120.

Culoare:

Gri argintiu

Descriere tehnică

Înălțime când este rabatat	296 mm
Greutate	27 kg
Domeniul de reglare pe înălțime	132 mm
Tip produs	Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălțime