



Industry-born. Sports-driven.

## Ham de siguranță IGNITE ION, Tip:



### Date comandă

Numărul de comandă	098104
GTIN	4030281222255
Clasa articolului	09F

### Descriere

#### Execuție:

Serie nouă de curele Ignite cu detalii rafinate, precum **bureți pentru umăr și picioare**, închizători Oktalock de calitate superioară pentru solicitarea uniformă a ambelor părți.

**Înfășurarea chingii** pentru muncă fără perturbații, precum și un **indicator de prăbușire**.

Greutate max. admisă: 140 Kg.

**Ignite Ion. Curea Allround** ușor de utilizat care nu are nevoie de alte explicații cu **ajustare foarte bună**. Două puncte de cuplare din material textil portocaliu, precum și un ochet dorsal din aluminiu. Strângerea și reglarea curelei se fac ușor.

#### Aplicație:

Lucrări de fațadă, construcții de schele, construcții de oțel, platforme de lucru cu ridicare, asigurare permanentă împotriva căderii.

#### Standard:

EN 361

Greutate: 1,2 kg

### Descriere tehnică

Serie	IGNITE
Dimensiune producător	M / XXL

Circumferința șoldurilor	800 - 1100 mm
Greutate	1,2 kg
Tip produs	Centură de prindere