



Industry-born. Sports-driven.

## Ham de siguranță IGNITE TRION, Tip:



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 098106        |
| GTIN               | 4030281222286 |
| Clasa articolului  | 09F           |

### Descriere

#### Execuție:

**Ignite Trion. Cureauă performantă completă de tip ham.** Funcțională și ergonomică datorită bureților asimetrice pentru umeri și **inelenor de prindere retractabile conform EN 358**, care permit lucrul fără perturbații. Noul sistem împiedică slăbirea nedorită a chingii. Cât se poate de potrivită pentru folosirea la lucrul pe rafturile înalte.

Noua linie de curele Ignite, cu detalii ingenioase, cum ar fi **bureții pentru umeri și picioare**, cu închideri de calitate Oktalock pentru o sarcină uniformă pe ambele părți. **Bobinare chingă** pentru a nu perturba lucrul și un **indicator de prăbușire**. Greutate maximă admisă: 140 Kg.

#### Aplicație:

Lucrări la fațade, montaj schele, construcții metalice, platforme ridicătoare de lucru, protecție permanentă contra căderii.

#### Standard:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Greutate: 2,82 kg

### Descriere tehnică

|       |        |
|-------|--------|
| Serie | IGNITE |
|-------|--------|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Dimensiune producător    | M / XXL             |
| Circumferința șoldurilor | 800 - 1300 mm       |
| Greutate                 | 2,82 kg             |
| Tip produs               | Centură de prindere |