

**MultiMaster MM 700 Max, Tip: 72294661****Date comandă**

Numărul de comandă	077804 72294661
GTIN	4014586885247
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:**

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o utilizare optimă.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Sculă multifuncțională ideală pentru progresul foarte rapid al lucrărilor la extindere și renovare, cu pânză de ferăstrău bimetal pentru lemn, metal și plastic. Datorită portsculei StarlockMax aveți acces la aproximativ 180 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.

Livrare:

1× pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm), 1× geantă de scule, din plastic.

Ambalaj: Geantă de transport

Denumirea producătorului: FSC 500 QSL

Putere absorbită: 450 W

Sistem de prindere: Starlock Max, Starlock Plus, Starlock

Număr oscilații: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitudine (mișcare oscilatorie): 2 × 2,0 grad

Lungimea plăcii abrazive între colțuri: 80 mm

Descriere tehnică

Lungimea plăcii abrazive între colțuri	80 mm
Putere absorbită	450 W
Lungimea cablului	5 m
Număr oscilații	10000 - 19500 min ⁻¹
Greutate	1,6 kg
Denumirea producătorului	FSC 500 QSL
Sistem de prindere	Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 2,0 grad
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Oscilatoare