



## MultiMaster AMM 300 Plus Start Acumulator, Tip: 71292561



### Date comandă

Numărul de comandă	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o utilizare optimă.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Datorită portsculei Starlock Plus aveți acces la aproximativ 100 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock și Starlock Plus.

Sculă multifuncțională pentru extindere și renovare cu echipare de bază pentru tăierea lemnului, metalelor, rigipsului și materialelor plastice.

#### Livrare:

1× geantă de scule, din plastic, 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm).

Incl. 1× încărcător rapid ALG 80, 2× pachete de acumulatori Li-ion (12 V/3 Ah). 1 set geantă de scule „acumulator” cu încărcător, 1 placă de șlefuire, câte 3 foi abrazive de șlefuit (granulație 80, 120, 180), 1 pânză universală de ferăstrău E-Cut (29 mm).

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073834 și 073845.

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 12 V

Denumirea producătorului: AFMT 12 QSL

Capacitate acumulator: 3 Ah

Tensiunea acumulatorului: 12 V

Sistem de prindere: StarlockPlus, Starlock

Număr oscilații: 11000 - 18000 min<sup>-1</sup>

Unghi de oscilare: 3,2 grad

## Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	12 V
Capacitate acumulator	3 Ah
Denumirea producătorului	AFMT 12 QSL
Număr oscilații	11000 - 18000 min <sup>-1</sup>
Greutate	1,5 kg
Lungimea plăcii abrazive între colțuri	80 mm
Sistem de prindere	StarlockPlus, Starlock
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Unghi de oscilare	3,2 grad
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 12 V
Tip produs	Oscilatoare

## Accesorii

Încărcător cu acumulator Tip FE30	073845 FE30
Încărcător cu acumulator Tip FE50	073845 FE50
	073836 FE12

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator  
FE12 V

Încărcător cu acumulator Tip FE80

073845 FE80

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea  
acumulatorului FE12 V

073837 FE12