

**Carotă HSS Adâncime de tăiere 25 mm, Ø DC: 24mm****Date comandă**

Numărul de comandă	119010 24
GTIN	4014586613499
Clasa articolului	03G

Descriere**Execuție:**

Carotă **HSS** cu dorn QuickIN.

Lungimea totală: 72 mm pentru toate dimensiunile carotelor.

Adaptat pentru:

Sistem de schimbare rapid pentru economisirea timpului, schimbarea sculei fără folosirea cheii. Recomandată pentru mașinile de găurit cu talpă magnetică FEIN, cu adaptor pentru alte mărci. Carota prelucrează doar un inel subțire de material, economisind astfel aprox. 40% – 60% din timpul destinat procesului de așchiere.

Livrare:

Fără vârful de centrare.

Notă:

Pentru mașinile de găurit cu talpă magnetică FEIN, consultați Cod 076520/ 076524/ 076526

Grupa 0 – Echipamente și accesorii pentru atelier.

La utilizarea carotelor 119010 și 119000 este necesar vârful de centrare 119019.

Descriere tehnică

Ø nominal D _c	24 mm
Materialul sculei	HSS
Inel colorat	fără
Tip produs	Carote

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		