

**Polizor drept, Tip: GGS28LCE****Date comandă**

Numărul de comandă	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Clasa articolului	03C

Descriere**Execuție:**

Polizor compact, ușor de utilizat, pentru numeroase lucrări de șlefuire.

- **Constant-Electronic pentru turație constantă chiar și la solicitări maxime.**
- **Sistem nou strângere pentru fixare fără joc a pietrei de șlefuire, pentru lucrări precise.**
- **Pornire lină și KickBack Stop: Când recunoaște blocarea, oprește utilajul imediat.**
- **Oprirea perilor de carbon pentru o protecție mai bună a motorului.**
- **Durabilitate ridicată datorită răcirii directe și rulmentului cu bile dublu impermeabil.**
- **Preselectare în 6 trepte pentru diferite materiale.**
- **Cu arbore de șlefuire lung, subțire – recomandat în special pentru utilizarea în locuri greu accesibile.**

Livrare:

Inclusiv bucușă elastică 6 mm, 2 chei de strângere SW 19.

Descriere tehnică

Putere absorbită	650 W
Denumirea producătorului	GGs 28 LCE
Greutate	1,6 kg
Preselectare electronică a turației	da
Vibrație maximă conform EN	14 m/s ²
Interval de turație	10000 - 28000 min ⁻¹
Ø maxim al bucușei elastice	6 mm

Alimentare cu energie

Alimentare la rețea

Tip produs

Polizor drept