



## Cască de protecție EuroGuard, Culoare: WHITE



### Date comandă

Numărul de comandă	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Clasa articolului	09K

### Descriere

#### Execuție:

Cască de protecție din polietilenă de înaltă densitate cu design modern cu **greutate redusă** și suprafață de protecție optimizată. Recomandată pentru utilizarea în aer liber și la temperaturi scăzute de până la -20°C. Suprafața mare frontală oferă o **zonă inscriptibilă** de 6 x 6 cm. Datorită echipării interioare reglabile pe înălțime cu șase puncte de agățare se asigură un confort mare la purtare. Două fante laterale oferă posibilitatea de a monta protecție auditivă și vizieră. Cu șant pentru ploaie, suporturi 30 mm Euroslot, bandă pentru transpirație ecologică din piele sintetică și aerisire laterală reglabilă.

#### Aplicație:

Construcții, lucrări de geniu.

#### Standard:

DIN EN 397

#### Adaptat pentru :

Dopuri de urechi Cod 097756; 097753

#### Piese de schimb:

Cod 097822 Bandă de sudură în trei modele.

Materialul căștii tip scoică: HDPE

Greutate: 340 g

### Descriere tehnică

Greutate	340 g
----------	-------

Culoarea	WHITE
Materialul căștii tip scoică	HDPE
Standard	DIN EN 397
Tip produs	Cască de protecție

## Accesorii

Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ Optime™ Tip 3	097753 3
Bandă pentru transpirație Tip SL	097822 SL
Bandă pentru transpirație Tip L	097822 L
Curea pentru bărbie Element de suspendare 4P	097823 4P
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ seria X Tip X5	097756 X5
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ Optime™ Tip 1	097753 1
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ seria X Tip X4	097756 X4
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ seria X Tip X2	097756 X2
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ seria X Tip X1	097756 X1
Bandă pentru transpirație Tip HT	097822 HT
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ Optime™ Tip 2	097753 2
Căști de protecție auditivă Căști Peltor™ seria X Tip X3	097756 X3