

**Ceas comparator inductiv cu levier, Tip: GT31****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 434779 GT31 |
| GTIN | 7630041112337 |
| Clasa articolului | 45A |

Descriere**Execuție:**

Vârf mobil de măsurare unghiulară pentru măsurări pe două direcții. Sistem de pârghii sprijinit pe rulmenți cu echilibrarea masei. Protejat împotriva coliziunilor prin două cuplaje cu fricțiune. Vârf de măsurare cu bilă din carbură – Ø 2 mm rabatabil la **180°**. Comutare independentă a direcției de palpate, fără schimbare de semn. Carcasă cu două margini în coadă de rândunică.

Aplicație:

Ideal pentru măsurări ale paralelismului și planeității, precum și pentru alinierea mașinilor.

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------------------------|
| Domeniu de măsurare | ±0,3 mm |
| Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) | $0,2 + 50 \times L^2 \mu\text{m}$ |
| Repetabilitate | 0,1 μm |
| Forța de măsurare în punctul zero electric | 0,1 N |
| Tip produs | Palpator |