

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	19 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Mărimea plăcuței	11 mm
Mărime coadă	12 mm
Cod ISO Suport	STGCR/L 1212F11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 18
Lungimea totală L	80 mm
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 18

269028 18

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500