

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Mărime coadă	12 mm
Lungime cap L ₁	19 mm
Lungimea totală L	80 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	STGCR/L 1212F11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 18
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 18	269028 18
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500