

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	19 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	100 mm
Mărime coadă	16 mm
Cod ISO Suport	STGCR/L 1616H11
Lățimea funcțională L_4	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 18
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 18	269028 18
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
