

**Ferăstrău pendular, Tip: GST150BCE****Date comandă**

Numărul de comandă	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Ferăstrău pendular Bosch cu schimbarea pânzei de ferăstrău simplă și fără scule datorită sistemului Bosch SDS. Ferăstrău pendular cu **mâner superior**.

- **Rezerve mari de putere chiar și în grinzi tari și groase datorită motorului puternic și cu capacitate de suprasarcină de 780 W.**
- **Placă de bază extrem de robustă și rezistentă la îndoire, pentru cele mai dure utilizări.**

Livrare:

Inclusiv 1× pânză de ferăstrău, husă de protecție, papuc de glisare, adaptor pentru aspirare, duză de aspirație, valiză de transport.

Descriere tehnică

Număr de curse	500 - 3100 min ⁻¹
Putere absorbită	780 W
Denumirea producătorului	GST150BCE
Greutate	2,7 kg
Vibrație maximă conform EN	7,0 m/s ²
Grosime max. a materialului oțel	10 mm

Grosime max. a materialului lemn	150 mm
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule	da, sistem SDS
Particularitate	Robust
Cursă pendulară	4×
Reglaj tăiere oblică	da
Pânze compatibile de ferăstrău	588400 – 588551
Ambalaj	Geantă de transport
Forma	Pendular
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118AHM	588400 T118AHM
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118A	588400 T118A
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T318A	588400 T318A
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118AF	588400 T118AF
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T127D	588400 T127D
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T318B	588400 T318B
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118B	588400 T118B