

**Ferăstrău pendular, Tip: GST160CE****Date comandă**

Numărul de comandă	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Clasa articolului	03B

**Descriere****Execuție:**

Ferăstrău pendular Bosch cu schimbarea pânzei de ferăstrău simplă și fără scule datorită sistemului Bosch SDS. Ferăstrău în **formă de tijă**.

- **Ghidajul pânzei de ferăstrău foarte precis, datorită rotelor duble patentate, reduce îndoirea pânzei de fierăstrău.– pentru o precizie deosebită a tăieturii.**
- **Motorul puternic de 800-Watt Constant-Electronic oferă rezerve mari de putere chiar în materialele dure.**
- **Vibrații foarte reduse datorită sistemului de echilibrare a maselor, pentru funcționare silențioasă, de prima clasă.**

**Livrare:**

Inclusiv 3x pânză de ferăstrău, adaptor pentru aspirare, L-BOXX 136, inserție 1/1 L-BOXX.

**Descriere tehnică**

Număr de curse	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Grosime max. a materialului lemn	160 mm
Vibrație maximă conform EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	GST160CE

Putere absorbită	800 W
Grosime max. a materialului oțel	10 mm
Reglaj tăiere oblică	da
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule	da, sistem SDS
Pânze compatibile de ferăstrău	588400 – 588551
Greutate	2,2 kg
Cursă pendulară	4x
Particularitate	Performant, LED
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Forma	Formă de tijă
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T318A	588400 T318A
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T127D	588400 T127D
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118B	588400 T118B
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118AHM	588400 T118AHM
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118AF	588400 T118AF
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T318B	588400 T318B
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118A	588400 T118A