



## Polizor drept, Tip: 722325



### Date comandă

Numărul de comandă	077261 722325
GTIN	4014586880648
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

- **Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.**
- **Funcționare silențioasă datorită sistemului de lagăre.**
- **Motor performant cu putere ridicată de acționare.**
- **Datorită reglării turației, excelent pentru prelucrarea oțelului aliat precum și pentru lucrări de șlefuire și polizare.**
- **Recomandat pentru pietre de șlefuire și freze din carbură.**

Polizor drept universal, pentru lucrări în locuri greu accesibile. Gâtul suplu și ușor de mânuit permite rectificarea interioară.

- **Polizor drept extrem de ușor de folosit.**
- **Recomandat pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și lucrări ușoare de șlefuire și polizare.**
- **Adâncime mare de pătrundere în locurile greu accesibile.**
- **Turația variabilă permite folosirea de scule diferite.**

#### Livrare:

Inclusiv bucsă elastică Ø 6 mm, 2 chei de strângere SW13 și SW17.

#### Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de șlefuire cu un Ø de până la 12 mm.

### Descriere tehnică

Lungimea cablului	4 m
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Greutate	1,5 kg
Putere absorbită	350 W
Denumirea producătorului	GSZ4-90EL
Preselectare electronică a turației	da
Interval de turație	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Ø maxim al bușei elastice	6 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor drept

---

## Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bușă elastică 6 mm	077268 6
--	----------