

**Garant****Elice de curățare, Ø ușă: 260****Date comandă**

Numărul de comandă	358950 260
GTIN	4062406229412
Clasa articolului	31E

**Descriere****Execuție:**

- **Construcție robustă.**
- **Deschiderea și închiderea ușii date de viteza axului.**
- **Capete de ușă marcate, pentru vizibilitate optimizată.**
- **Pentru prindere în orice sisteme de portscule cu răcire interioară.**

Porniți utilajul la 2000 rot./min și creșteți turația lent la 5000 rot./min - 8000 rot./min.

**Avantaj:**

- **Curățare eficientă a dispozitivelor de prindere, a pieselor și a mesei mașinii.**
- **Îndepărtarea cuiburilor de așchii și suflarea buzunarelor de apă.**
- **Completare perfectă pentru procesul automatizat de lucru.**

**Accesorii opționale:**

Elice de curățare de schimb nr. 358951 1 și 4.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	20 mm
Interval de turație	5000 - 8000 min <sup>-1</sup>

Tip produs

Elice de curățare

---

**Accesorii**

Spiral de curățare de schimb Tip 1

358951 1

Spiral de curățare de schimb Tip 4

358951 4

Set arcuri de schimb 4 buc. 4

358953 4