

Garant**Capăt atașabil cu clichet pentru biți, Suport de biți: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță; toate sculele cu contact cu fișă = coadă dreptunghiulară cu știft opritor cu arc. Astfel se garantează așezarea fixă și sigură a capetelor atașabile în cheia dinamometrică.

Clichet reversibil pentru rotație la dreapta și la stânga.

Aplicație:

Pentru prinderea biților cu coadă hexagonală conform DIN ISO 1173, C 6,3 și E 6,3 (1/4 inch).

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să țineți cont de măsura fixă a capetelor atașabile și să o compensați în funcție de cele ale sculei de ajustare (consultați certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferențe, corectați măsura fixă!
Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie atașabile este limitată în funcție de deschiderea cheii și poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.

Descriere tehnică

Lățime b	17,5 mm
Sculă interschimbabilă	Capete atașabile
Capacitate de încărcare de durată	15 Nm
Număr de dinți	60
Suport de biți	1/4 inch
Pătrat pentru cuplare	9×12 mm
Distanța între axe S	17,5 mm
Înălțime h	12,4 mm
Material	Oțel crom-vanadiu
Clichet reversibil	da
Unelte cu funcție de clichet	da
Tip produs	Capăt atașabil cu clichet pentru biți