

Garant**Cheie inelară cu clichet „4 în 1”, Tip: 21-27****Date comandă**

Numărul de comandă	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Clasa articolului	61B

Descriere**Execuție:**

La ambele capete cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel h_2	30 mm
Ø maxim inel D1	40 mm
Înălțime maximă inel h_1	26 mm
Deschiderea cheii 4	27 mm
Deschiderea cheii 1	21 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii 3	24 mm
Deschiderea cheii 2	22 mm
Lungimea totală L	275 mm
Ø maxim inel D2	52 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă