

**Garant****Cheie inelară cu clichet „4 în 1”, Tip: 12-15****Date comandă**

Numărul de comandă	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

La ambele capete cu clichete deosebit de ușor de utilizat, robuste – reversibile pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. La ambele capete sunt câte 2 deschideri de cheie diferite. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Ø maxim inel D1	26,5 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	12 mm
Înălțime maximă inel h <sub>1</sub>	17,1 mm
Ø maxim inel D2	29,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>2</sub>	18 mm
Deschiderea cheii <sub>4</sub>	15 mm
Lungimea totală L	190 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	13 mm
Deschiderea cheii <sub>3</sub>	14 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă