

**Garant****Mandrină de filetare cu schimbare rapidă cu sincronizare M1 – M12, Ø cozii d: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319736 40
GTIN	4062406230012
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

Compensare a lungimilor minime, biți cu schimbare rapidă pentru buçe elastice tip ER.<UL></UL>

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accesorii opționale:**

**Capete cu schimbare rapidă** Cod 338120.

Ø exterior mandrină D: 43 mm

Lungime activă L: 46 mm

Cod de culoare fixare VDI: VDI 40

**Descriere tehnică**

Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Lungime activă L	46 mm
Compensarea lungimii presiune	0,2 mm
Compensarea lungimii cursă	1 mm
Ø exterior mandrină D	43 mm

Tip produs

Mandrină de filetare VDI