

PRYOR

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 5mm



Date comandă

Numărul de comandă	085430 5
GTIN	5022044002951
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Grosimea cozii	9,5
----------------	-----

Înălțimea scrisului	5 mm
Lungimea totală	70 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/L mm	085431 5/L
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/X mm	085431 5/X
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/K mm	085431 5/K
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/T mm	085431 5/T
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/E mm	085431 5/E
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/G mm	085431 5/G
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/C mm	085431 5/C
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/R mm	085431 5/R
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/F mm	085431 5/F
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/N mm	085431 5/N
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/B mm	085431 5/B
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/J mm	085431 5/J
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 5/V mm	085431 5/V
	085431 5/H

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/H mm

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/P mm

085431 5/P

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/U mm

085431 5/U

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/O mm

085431 5/O

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/Q mm

085431 5/Q

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/I mm

085431 5/I

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/Y mm

085431 5/Y

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/W mm

085431 5/W

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/A mm

085431 5/A

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/D mm

085431 5/D

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/S mm

085431 5/S

Suport poanson Tip GRIP

085475 GRIP

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/& mm

085431 5/&

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/Z mm

085431 5/Z

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 5/M mm

085431 5/M