

Aparat de încălzire cu inducție iDuctor Power W2300, Tip: W2300KIT_B



Date comandă

Numărul de comandă	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Clasa articolului	03S

Descriere

Execuție:

iDuctor Power+ W2300 este o sculă cu inducție ușor de manevrat cu o putere de 2300 Watt. Astfel, părțile mai mari și mai grele, cu conținut de fier ale echipamentului pot fi încălzite și detașate fără foc deschis, în condiții de siguranță. Flexcoils disponibile cu diferite lungimi.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Descriere tehnică

Înălțime	130 mm
Lungime	490 mm
Tensiune	230 V
Lățime	390 mm
Putere de ieșire	2300 W
Interval de frecvențe	50 - 60 Hz

Clasă de protecție IP	IP 20
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	4 kg
Tip produs	Aparat de încălzire cu inducție