

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, BT 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	302827 16
GTIN	4062406230081
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere de precizie.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Descriere tehnică

Cheie de strângere ER	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Gama de prindere	0,5 - 10 mm

Piuliță de strângere ER de schimb	16
Ø exterior D	28 mm
Ø de prindere D ₁	0,5-10 mm
Suport	BT 50 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Concentricitate	≤ 3 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
---	-----------