

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, BT 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	302827 25
GTIN	4062406230098
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere de precizie.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Descriere tehnică

Piuliță de strângere ER de schimb	25
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	42 mm

Gama de prindere	1 - 16 mm
Cheie de strângere ER	25
Ø de prindere D ₁	1-16 mm
Suport	BT 50 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Concentricitate	≤ 3 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25	309680 25
---	-----------