

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, BT 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	302767 40
GTIN	4062406230074
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere de precizie.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Strategie de așchiere: HPC

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 63 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 40

Cheie de strângere ER: 40

Descriere tehnică

Cheie de strângere ER	40
Gama de prindere	3 - 26 mm
Piuliță de strângere ER de schimb	40
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	63 mm
Suport	BT 40 A = 100
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
---	-----------