

**HOLEX****Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, BT 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	302827 32
GTIN	4062406230104
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Piuliță de strângere de precizie.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere ER.

**Accesorii opționale:**

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Notă:**

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

**Descriere tehnică**

Cheie de strângere ER	32
Ø exterior D	50 mm
Piuliță de strângere ER de schimb	32

Gama de prindere	2 - 20 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	2-20 mm
Suport	BT 50 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Concentricitate	≤ 3 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

## Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
---------------------------------------------	-----------