

**HOLEX****Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 50 A = 100, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302667 16
GTIN	4062406230425
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	48 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Suport	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm	309900 16
------------------------------------------------------------------------	-----------