



## Micrometru de interior pentru canale și caneluri, Domeniu de măsurare: 12-18mm



### Date comandă

Numărul de comandă	435175 12-18
GTIN	2050001055712
Clasa articolului	46D

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru de interior pentru măsurarea de canale și caneluri până la o adâncime maximă a canalului de 5 mm.

Palpatore ON cu domeniu fix de utilizare. Cu ac-pană din carbură.

#### Notă:

Domeniu de măsurare de până la 530 mm la cerere.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	12 - 18 mm
Diametru de introducere	12 mm
Lățime minimă a degajării	1,2 mm
Adâncimea de măsurare maximă	60 mm
Cursă maximă de distanțare	6 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie

